

# Amortizer DYSD-Q11-7-5-Y1F-Y14

Broj artikla: 8161522

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	7
Hod	5 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	1 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,2 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	5 mm
Maks. sila na graničnik	300 N
Maks. primljena energija po hodu	4 J
Maks. primljena energija po satu	12.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila povrata	12 N
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material nut	Čelik pocinčan