

Amortizer DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10

Broj dijela: 8161531

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Hod	16 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	1 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	16 mm
Maksimalna sila udarca	3000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	90 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	92000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.32 J
Obnavljanje snage	75 N
	260 N
Težina proizvoda	385 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal matica	Pocinčani čelik