

Mini zasun DGSS-20-40-E1A

Broj artikla: 8164083

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	40 mm
Veličina	20
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	Elastomer cushioning, at both ends, stroke not adjustable
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Prečka Klipnjača Klizač
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Maks. brzina	0,5 m/s
Točnost ponavljanja	≤ 0,3 mm
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 6
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,05 J
Duljina prigušivanja	1 mm
Maks. sila Fy	1.238 N
Maks. sila Fz	1.238 N
Maks. moment Mx	8 Nm
Maks. moment My	4 Nm
Maks. moment Mz	4 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	158 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
Pokretna masa	209 g
Težina proizvoda	513 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR PU
Material of guide	NBR PA visokolegirani čelik
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući