


Spojka EAMD-67-60-25-32X32-U

Broj artikla: 8164976

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	25 mm
Promjer 2 prihvata	32 mm
Veličina	67
Nazivna duljina	60 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	402 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	150 Nm
Težina proizvoda	789 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno