

Spojnica EAMD-67-60-32-32X32-U

Broj dijela: 8164977

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	32 mm
Montažni promjer 2	32 mm
Izvedbena veličina	67
Nazivna duljina	60 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4500 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	402 kgmm ²
Prenosivi moment	180 Nm
Težina proizvoda	766 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS