


Spojka EAMC-67-71-24-32-U

Broj artikla: 8165044

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	24 mm
Promjer 2 prihvata	32 mm
Veličina	67
Nazivna duljina	71 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	302 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	143 Nm
Težina proizvoda	462 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno