

Power supply plug NECL-S-L12W5-C2-Q10

Broj artikla: 8166792

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-111
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Mjesto izdavanja certifikata	UL E474609
Vrsta pričvršćenja	Threaded
Izlaz kabela	Kutni
Opaska na izlazu kabela	Can be rotated 72°
Težina proizvoda	45,69 g
Električni spoj 1, funkcija	Opskrba naponom
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, L-coded to EN 61076-2-111
Električni spoj 1, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 63 V
Nazivni pogonski napon DC	63 V
Strujna opteretivost kod 40°C	16 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Dozvoljeni promjer vodiča	8 - 13 mm for electrical connection 1
Nazivni presjek vodiča	≤ 2,5 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG14
Uputa za presjek priključka	Max. 1.5 mm ² /AWG16 when using wire end sleeves
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 ... 105 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA
Material screw-type lock	Poniklani lijevani cink
Material electrical contact	Pozlaćena bakrena slitina