


Spojka Flexo DARP-M4-F

Broj dijela: 8170110

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	17 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal utičnice	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal sferna podloška	Čelik za kaljenje kućišta
Materijal kugličnih vijaka	Čelik za kaljenje kućišta
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik