



Predupravljajući ventil

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

Broj artikla: 8178210

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	22 mm
Normalni nazivni protok	50 l/min
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosjedni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mjesto izdavanja certifikata	DNVGL-TAA000011J
Nazivni promjer	1,3 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
Vrsta upravljanja	direktno
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Parametri svitka	230 V AC: 50 Hz, vršna snaga 6,2 VA, snaga držanja 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, vršna snaga 4,9 VA, snaga držanja 2,9 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	160 g
Električni priključak	3-polni Plug pattern type B to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	PA
Material solenoid coil	Bakar