

Manometar PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA

Broj dijela: 8178621

FESTO



Podatkovni list

| Svojtvo | Vrijednost |
|---|--|
| Područje prikaza | 0 MPa...0.1 MPa |
| Odgovara normi | EN 837-1 |
| Manometar nazivne veličine | 40 |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdon cijevi |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Operativni medij | Inertni plinovi neutralne tekućine |
| Radni tlak | 0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi |
| Fluktuirajući faktor opterećenja | 0.66 |
| Klasa točnosti mjerenja | 1,6 |
| Klasa zaštite | IP43 |
| Temperatura skladištenja | -40 °C...70 °C |
| Srednja temperatura | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Priključni položaj | Usredotočeno na stražnju stranu |
| Pneumatski priključak | R1 / 8 |
| Materijali u kontaktu s medijem | Mjed |
| Materijal otvora za uvrtnje | Mesing |
| Materijal za kućište | PBT |
| Materijal leće | P.S |
| Boja kućišta | crno |
| Težina proizvoda | 60 g |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | nema acetilena nema kisika |

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------|-----------------------------------|
| mjerilo | Jednostruka skala MPa (izvana) |