

Prirubni manometar PAGN-P-63-0.1M-G14-1-CPA

Broj artikla: 8178632

Novo

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Display range | 0 ... 0,1 MPa |
| Odgovara normi | EN 837-3 |
| Nazivna veličina, manometar | 63 |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdonovom cijevi |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče |
| Pogonski medij | Inertni plinovi neutralne tekućine |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,1 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 1 bar |
| Operating pressure | 0 ... 14,5 psi |
| Faktor izmjeničnog opterećenja | 0,66 |
| Klasa točnosti mjerenja | 1 |
| Mehanička zaštita | IP43 |
| Temperatura ležaja | -40 ... 70 °C |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Položaj priključka | Stražnja strana centrična |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| materijali u dodiru s medijem | Mjed |
| Material of threaded plug | Mjed |
| Material housing | ABS |
| Material screen | SAN |
| Material mounting ring | Čelik |
| Material screws | Čelik |
| Boja, kućište | crno |
| Težina proizvoda | 120 g |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | bez acetilena bez kisika |
| Skala | Jednostavna skala |