

Okrugli cilindar DPRA-N-...-3"" - -

Broj dijela: 8180569

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 0,0625 in...12 in |
| Promjer klipa | 3"" |
| Navoj klipnjače | 5 / 8-18 UNF-2A |
| Prigušenje | nema slabljenja elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Klip Piston rod Cilindrična cijev |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| varijante | Završni poklopac s okretnim ušom i čahurom ležaja Završni poklopac sa zakretnom osovinom, okrenut za 90° Završni poklopac s klinom Brisači od NBR-a Produženi muški navoj klipnjače Produžena klipnjača Poklopac ležaja za izravnu montažu Poklopac ležaja s navojem za pričvršćivanje Poklopac ležaja s klinom Aksijalni priključak komprimiranog zraka Priključak komprimiranog zraka preko S osiguranjem od zakretanja Klipnjača cijelom duljinom Raspon temperature 0 do + 150 °C Raspon temperature -40 do + 80 °C jednostrana klipnjača |
| Radni tlak | 9,99 psi...150 psi |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura okoline | -40 °F...300 °F |
| Težina proizvoda | 407377 lb...886765 lb |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Pneumatski priključak | 1/4 NPT |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------|---------------------------------|
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne brtve | FPM NBR |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal cijevi cilindra | visokolegirani nehrđajući čelik |