

Beskontaktni prekidač SDBF-FES-1L-NU-K-9-N-LE

Broj artikla: 8182047

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	4 μs
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	12 W
Pad napona	1 V
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	6 ... 24 V
Zaštita od zamjene polova	da
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	Sa setom za prilagodbu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Boja, kućište	transparentno
Material housing	PA
Indikacija stanja sklapanja	LED
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-4 ... 176 °F
Mehanička zaštita	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III