

Adapter prirubnice za montažu DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Broj dijela: 8183117

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	ISO 5211 VDI / VDE 3845 (NAMUR)
Konstruktivna struktura	Montažni most
Priključna točka za pozicioner i indikator položaja odgovara standardu	VDI/VDE 3845 veličina AA 1 VDI/VDE 3845 veličina AA 2 VDI/VDE 3845 veličina AA 3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...50 °C
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Težina proizvoda	100 g
Vrsta montaže	na prirubnici prema ISO 5211
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal nosača za montažu	PA66, električno provodljiv
Materijal za montažu mosta	PA66, električno provodljiv
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za pranje	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	Plemeniti čelik