

Montaža čeljusti prihvatnice EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Broj dijela: 8191126

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	vertikalni priključak za hvataljku
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	95 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni kut	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal elemenata za centriranje	visokolegirani čelik