

Ploča za ulančavanje VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Broj artikla: 8191781
Novo

FESTO

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, zidna montaža	6 Nm
Težina proizvoda	57,9 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	für Cartridge 12 mm
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	für Cartridge 12 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	PA ojačan
Material sleeve	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material clip	visokolegirani čelik, nehrđajući