

Jedinica s kuglastim ventilom VAPB-A-1/2-F-40-F03-PB20

Broj dijela: 8191928

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1 / 2
Indikator položaja prekidača	Smjer proreza = smjer protoka
Uzorak bušenja prirubnice	F03
Nazivna veličina DN	15
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Radni tlak	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Ventil nazivnog tlaka PN	40
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	5 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine drugi protočni mediji na zahtjev
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-10 °C...200 °C
Protok Kv	17 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N

Svojstvo	Vrijednost
Materijal brtve sjedala	PTFE
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed tvrdi krom
Kugla s brojem materijala	2.0401 CW614N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	1820 g
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji