

Operatorska jedinica CDSV-P20-A

Broj dijela: 8217573

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalna duljina kabela	3 m
Kontrole	3 tipke
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Otpornost na preopterećenje	dostupno
Područje pogonskog napona DC	15 V...30 V
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	Elektronika: ≤ 100 mA
Maksimalna potrošnja struje	20 mA
KC oznaka	KC-EMC
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrijednostima Cu/Zn/Ni (F1a)
Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...80 °C
Relativna vlažnost	0 - 85 %
Klasa zaštite	IP40 III
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	21 g
Potrošnja električne energije	0.5 W
Nazivni radni napon DC	24 V
Nazivna visina umetka	≤ 2000 m NHN
Vrsta prikaza	LCD s pozadinskim osvjetljenjem
Prikaz pripravnosti za rad	kroz pozadinsko osvjetljenje
Prikaz statusa	LED plava = normalno stanje LED crvena = smetnja
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan