


Aksijalni komplet EAMM-A-D60-60G-S1-G3

Broj dijela: 8234789

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	76.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm²
Prenosivi moment	21 Nm
Težina proizvoda	1210 g
Pogon koda sučelja	D60
Kod sučelja Motor In	60G
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS