


# Kumulativni brojač PZA-E-C

Broj artikla: 8606

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	mehaničko brojilo odvijanja s pneumatskim pogonom
Vrsta resetiranja	Ručna tipka ili pneumatski signal
Pokaz	6-znamenkasto
Pad tlaka, pogon	< 0,15 bar
Pad tlaka, povrat	< 0,15 bar
Proradni tlak, pogon	> 0,8 bar
Proradni tlak, povrat	2 bar
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Min. tlak povrata na početak	2 bar
Min. trajanje impulsa, pogon	8 ms
Min. trajanje impulsa, povrat	150 ms
Min. trajanje pauza, pogon	10 ms
Min. trajanje pauza, povrat	50 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	70 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak	M5
Material housing	PA