


PE pretvarač PEN-M5

Broj dijela: 8625

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | RCM oznaka |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Mjerna veličina | Diferencijalni tlak Relativni pritisak |
| Metoda mjerenja | Pneumatsko-električni diferencijalni presostat |
| Radni tlak | -0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Srednja temperatura | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Uklopni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Normalno otvoren |
| Maksimalna frekvencija prebacivanja | 70 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 350 mA |
| Snaga kratkog spoja | da |
| Područje pogonskog napona DC | 12 V...30 V |
| Električni priključak | 3-žični kabel otvoreni kraj |
| Duljina kabela | 2.5 m |
| Materijal omotača kabela | PUR |
| Vrsta montaže | neobavezno: na montažnom okviru 2n s prolaznim provrtom |
| Položaj montaže | po želji |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Težina proizvoda | 240 g |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Materijal brtvenog prstena | NBR |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|-------------------|
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuta |
| Postavljanje raspona vrijednosti praga | -0.8 bar...8 bar |
| Klasa zaštite | IP67 |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |