


Granično tipkalo graničnika SDK-3-PK-3

Broj artikla: 8714

FESTO

s aktiviranjem kuglicom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	16 l/min
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Kuglasto sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	0,6 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila aktiviranja	12 N
Težina proizvoda	50 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	nije obuhvaćeno