



Ventil oslonca za noge FP-5-1/4-B

Broj dijela: 8997

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	550 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Vrsta povrata	mehanička opruga
Nazivna veličina	7 mm
Položaj montaže	po želji
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	82 N
Težina proizvoda	1845 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij