

# Nosač ležaja LN-125

Broj artikla: 9036

FESTO

za zakretljivo pričvršćenje cilindara DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU,  
AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost  |
|--------------------------------|---|
| Veličina                       | 125   |
| Zasnovano na normi             | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline            | -40 ... 150 °C  |
| Težina proizvoda               | 2.632 g   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno   |
| Material mounting              | Lijev s kuglastim grafitom  |