

Ventil s ticalom



VO-3-1/4-B

Broj artikla: 9157

FESTO

neaktivirano - prolaz

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	600 l/min
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Nazivni promjer	7 mm
Vrsta upravljanja	direktno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	128 N
Težina proizvoda	130 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev