

Plastična savitljiva cijev PU-6-BL

Broj artikla: 9159

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja koljena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8,3 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	36 mm
Unutarnji promjer	6 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Dozvola	TÜV
Težina proizvoda prema duljini	0,033 kg/m
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)