


Adapter AD-G1/4-1/4NPT-I

Broj artikla: 9396

FESTO

jedna strana s unutarnjim, druga s vanjskim navojem .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7,95 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	11 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	12 Nm
Nazivni moment pritezanja	9,05 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	24,22 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj 1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	PVC
Material housing	Čelik pocinčan