


Kuglasta slavina QH-1/2

Broj artikla: 9543

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilno
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok	11.500 l/min
Nazivni promjer	15 mm
Material housing	Mjed
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	ISO 228-1
Konstruktivna struktura	Kuglasta slavina
Nazivni tlak armature	40
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine daljnji mediji na upit
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda	340 g
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Material shaft	Mjed