


Adapter AD-1/4NPT-G1/4-I

Broj artikla: 9625

FESTO

jedna strana s unutarnjim, druga s vanjskim navojem .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7,95 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	12 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	11 Nm
Težina proizvoda	21 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	PVC
Material housing	Čelik pocinčan