

Dvostruka nazuvica E-G3/8-3/8NPT

Broj artikla: 9632

FESTO

s 2 brtvena prstena.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	11,5 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	25 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	22 Nm
Nazivni moment pritezanja	38,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	25,5 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno