

Dvostruka bradavica E-G1/2-1/2NPT

Broj dijela: 9633

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	14.3 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	40 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	28 Nm
Nazivni moment zatezanja	47.9 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	47.68 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS