


Kratkopslni ventil VLK-3-PK-3

Broj dijela: 9639

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.5 mm
Radni tlak	2.5 bar...8 bar
Normalni nazivni protok	90 l/min
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	170 g
Vrsta montaže	na montažnom okviru
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Lijevani cink