



Brzoodzračni ventil SE-1/2-B

Broj artikla: 9688

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	6.480 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	4.560 l/min
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nazivni promjer	15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Material seals	NBR