


Pokaz tlaka OH-10

Broj artikla: 9791

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Operating pressure MPa | 0,14 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 1,4 ... 8 bar |
| Operating pressure | 20,3 ... 116 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 4 g |
| Pneumatski priključak | Nasadni priključak PK-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |