


kijelző közcsatlakozó MCL-230AC

Cikkszám: 10001

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Gyártmány súlya | 12 g |
| Elektromos csatlakozás | Plug pattern type A to EN 175301-803 Csatlakozó DIN EN 175301-803 szerint |
| Névleges üzemi feszültség, AC | 230 V |
| Hálózati frekvencia | 50 ... 60 Hz |
| Megengedett feszültség ingadozás | -20 % / +15 % |
| Védettség | IP65 IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PA6 erősített |