

# kijelző közcsatlakozó

## MFL-230AC

Cikkszám: 10005

FESTO

világító diódával (LED)



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Gyártmány súlya                              | 14 g   |
| Elektromos csatlakozás                       | Plug pattern type B to EN 175301-803<br>ipari szabvány szerint (11 mm) |
| Névleges üzemi feszültség, AC                | 230 V  |
| Hálózati frekvencia                          | 50 ... 60 Hz   |
| Megengedett feszültség ingadozás             | -20 % / +15 %  |
| Védettség                                    | IP65<br>IEC 60529 szerint  |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 ... 60 °C  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | EU kisfeszültségű irányelv szerint                                     |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment                            |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Material housing                             | PA6 erősített  |