


véghelyzet ütköző

SDK-4-PK-3

Cikkszám: 10033

FESTO

[golyós működtetéssel.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	mechanikus
Normál névleges átáramlás	16 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Golyós ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	0.6 mm
Lefűvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lág
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Működtető erő	17 N
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 3	nem közösített