



# előlapra szerelhető szelep SVOS-3-1/8

Cikkszám: 10191

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott monostabil
Működtetés fajtája	mechanikus
Normál névleges átáramlás	120 l/min
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3.5 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Dugattyú ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Tömítési elv	lágy
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Overlap	Positive overlap
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	8 N
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium