



# előlapra szerelhető szelep SVS-4-1/8

Cikkszám: 10192

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	4/2 monostabil
Működtetés fajtája	mechanikus
Normál névleges átáramlás	120 l/min
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3.5 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Dugattyú ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	8 N
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium