

Lefúvó fojtószelep GRE-1/4

Cikkszám: 10352

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelepfunkció | Fojtó-hangnyomás funkció |
| Kiegészítő funkció kiválasztása | hangtompítóval |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Beállítóelem | Hornyolt csavar |
| Rögzítés módja | becsavarozható |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban | 996 l/min |
| Normál áramlás: 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi) | 0 l/min...996 l/min |
| Üzemi nyomás | 0 bar...10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...70 °C |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...70 °C |
| Terméksúly | 25 g |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Szabályozó csavar alapanyaga | Sárgaréz |