


csatlakozó

NECU-M-B12G5-C2-PB

Cikkszám: 1067905

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Gyártmány súlya	48.7 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 5 pólusú, B kódolású, árnyékolható
Dugó kódolás	B
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros kapocs, árnyékolható
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 125 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 125 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Átviteli tulajdonságok	DIN EN 50173 / CAT 5
Megengedett kábelátmérő	6 ... 8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 ... 0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Horgany présöntvény nikkelezett
Material electrical contact	Sárgaréz aranyozott