



csatlakozó NECU-S-M8G4-C2

Cikkszám: 1068198

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-104
Csatlakozási frekvencia	100
Kábelkimenet	Egyenes
Gyártmány súlya	9.1 g
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Screw lock with A/F9
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Kábel átmérő	3.5 ... 5 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 ... 0.5 mm ²
Védettség	IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Horganyzott sárgaréz
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott