



Lökéscsillapító YSR-16-20

Cikkszám: 10868

FESTO

beállítható, utántölthető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löklet	20 mm
Csillapítás	beállítható kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.4 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	20 mm
Max.felütközési erő	1,600 N
Max.energiafelvétel löketenként	32 J
Max.energiafelvétel óránként	130,000 J
Max.maradó energia	0.16 J
Visszaállító erő	20 N
Gyártmány súlya	240 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Acél Horganyzott
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél