


tengelykapcsoló ház EAMK-A-D19-28D

Cikkszám: 1087585

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	51 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D19A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	28D
Anyag megjegyzés	RoHS konform