

# axiális készlet EAMM-A-D19-42A

Cikkszám: 1087642

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1.1 Nm
Gyártmány súlya	130 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D19A
Interfész kód, motor In	42A
Anyag megjegyzés	RoHS konform