

villásfej SG-5/16-24


Cikkszám: 11129

Kifutó termék

FESTO

[csappal és hatlapú anyával, a DNA hengerekhez.](#)

[Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	UNF5/16-24
A következő szabványon alapul:	DIN 71752 ISO 8140
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	55 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting pin	Acél Horganyzott
Material clevis	Acél Horganyzott
Material nut	Acél Horganyzott