

# Szabványos henger

## ESN-1/2"-1"-P

Cikkszám: 11156

FESTO

DIN ISO 6432 alapján, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben, sokféle felfogási lehetőség kiegészítő felfogó elemekkel vagy nélkülük.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 "
Dugattyú átmérő	1/2"
A következő szabványon alapul:	ISO 6432
Csillapítás	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	1.2 ... 10 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	61 N
Pneumatikus csatlakozás	M16x1,5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	erősen ötvözött acél, rozsdamentes