


tengelykapcsoló ház EAMK-A-R38-38A

Cikkszám: 1133398

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 180 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | R38 |
| Csatlakozófelület, tengelykapcsoló | 38A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |