


# Lökéscsillapító DYSR-8-8-Y5

Cikkszám: 1138641

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Löklet	8 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	3 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Max. ütközőerő	400 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	4 J
Max. energiafogyasztás óránként	24000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	1.8 N
Minimális betolási erő	18 N
Terméksúly	60 g
Tömegtartomány	40 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél