


lökéscsillapító DYSR-25-40-Y5

Cikkszám: 1138648

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löklet	40 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.4 s
Visszaállítási idő, hosszú	3 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	40 mm
Max.felütközési erő	4,000 N
Max.energiafelvétel löketenként	160 J
Max.energiafelvétel óránként	220,000 J
Max.maradó energia	0.8 J
Visszaállító erő	12.5 N
Gyártmány súlya	715 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	High alloy steel, hardened